

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.124

TopTherm ventilatoren

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.124 - TopTherm ventilatoren

Complete ventilatoreenheid voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | SK 3240.124 |
| Uitvoering | wandmontage |
| Product omschrijving | Ventilatoren met diagonaalventilatietechniek zijn drukstabil en leveren een constantere luchtverplaatsing. De diagonale uitstroomrichting zorgt voor een gelijkmatigere koeling van de kast. |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Compleet inbouwgeraad, incl. vliesfiltermat |
| Ventilator | Diagonaal, gelijkstroommotor |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) | bij DC: 175 m ³ /h |
| Luchtverplaatsing vrijblazend (met vouwfilter) | bij DC: 218 m ³ /h |
| Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer) | 1 x 3240200: 130 m ³ /h 2 x 3240200: 159 m ³ /h |
| Nominale spanning | 24 V (DC) |
| Nominaal vermogen Pel | bij DC: 11 W |
| Nominale stroom max. | bij DC: 0,43 A |
| Afmetingen | Breedte: 255 mm Hoogte: 255 mm |
| Inbouwdiepte | 107 mm |
| Montage-uitsparing | Uitsparingsbreedte: 224 mm Uitsparingshoogte: 224 mm |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP54 met vliesfilter/vouwfilter IP55 met vouwfilter en absorberende mat IP56 met vliesfilter/vouwfilter en ventilatorafdekkap |
| Beschermklasse NEMA | Type 12 met vliesfilter/vouwfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Opmerking | Om de luchtverplaatsing te verhogen kan optioneel een vouwfilter worden toegepast (zie karakteristiek). Dit kan zowel (dak)ventilatoren als bij ventilatieroosters worden toegepast. Bij de ventilator 3237.XXX vindt de elektrische aansluiting op het apparaat via 2 afzonderlijke aders (lengte ca. 300 mm) plaats, bij alle andere ventilatoren via een veerdruklem |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -30 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -30 °C...70 °C |
| Geluidsniveau | bij DC: 51 dB(A) |
| Gewicht/VE | 1,88 kg |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 1.9 |
| Brutogewicht | 2.14 |
| Douanetariefnummer | 84145915 |
| EAN | 4028177651968 |
| E-Number Sweden | E3404343 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK