


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3300.080**

**Klimaatmoduulconcept profieldeur  
TS 8**

Staat: 19.10.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3300.080 - Klimaatmoduulconcept profieldeur TS 8 voor inbouw van koelmodulen

Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.



## Functies

Bestelnr.	SK 3300.080
Product omschrijving	Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Profieldeur zonder voorgesmonteerd koelmoduul TS 8 scharnieren, deuropeningshoek ca. 110°
Opmerking	De volgende informatie is van toepassing op 1200 mm brede TS 8 kasten Bij aggregaatpositie "rechts" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de rechter kasthelft plus een speciale slotdeur voor de linker kasthelft. Bij aggregaatpositie "links" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de linker kasthelft. De aanwezige rechter slotdeur kan worden gebruikt.
Opmerking	Draairichting deur links
Geschikt voor	Aggeaatpositie links
Geschikt voor	Behuizingstype: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.

# Funcities

---

Gewicht/VE	25 kg
Nettogewicht	21.5
Brutogewicht	25
EAN	4028177560123
ETIM 7.0	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

---

# Goedkeuringen

---

Certificaten	EAC
--------------	-----

---