

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.518

Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.518 - Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2.500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping (vanaf 1000 W), beschermklasse UL Type 3R/4, 12.



Functies

Bestelnr.	SK 3329.518
Uitvoering	wandmontage
Product omschrijving	Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse UL Type 3R/4, 12.
Voordelen	Geschikt voor buitenopstellingen Blue e technologie Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Levering	Condensator met hydrofobe RiNano-coating Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping

Funcities

Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511	Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,71 kW Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Nominale spanning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.	Bij 50 Hz: 17 A Bij 60 Hz: 22 A
Aanloopstroom (max.)	Bij 50 Hz: 44 A Bij 60 Hz: 42 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)	Extern circuit: 710 m ³ /h Intern circuit: 640 m ³ /h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Uitvoering	wandmontage
Afmetingen	Breedte: 405 mm Hoogte: 1.650 mm Diepte: 388 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium	Koelmedium: R134a Aantal: 0,9 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO ₂ -equivalent (CO ₂ e): 1,29 t
Temperatuurregeling	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuur	Compressor-koelmodus vanaf een omgevingstemperatuur van +10 °C. Binnen het temperatuurbereik van -20 °C tot +10 °C is alleen de binnenventilator actief.
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...70 °C
Instelbereik	20 °C...50 °C

Functies

Nominaal vermogen Pel	Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,35 kW Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,64 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	28 bar
Voorzekering	Trafobeveiligingsschakelaar: 18...25 A
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	90 kg
Nettogewicht	95
Brutogewicht	108
Douanetariefnummer	84158200
EAN	4028177937109
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certificaten	EAC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Conformiteitsverklaring – F-gas verordening Verklaring van conformiteit UK
