


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3455.505

Aderaansluitklem

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3455.505 - Aderaansluitklem Push-in

Voor het aansluiten van ronde aders.

Functies

Bestelnr.	SV 3455.505
Voordelen	Onderhoudsvrij Tijdbesparende plug-in-montage Klembehuizing met geïntegreerde coderingsvelden Universele aderaansluiting
Toepassingsgebieden	Voor toepassing als railkoperaftakking van L-, N- of PE-aders in schakel- en besturingsinstallaties alsmede als aderaansluitklem in meterkasten. Voor montage op railkoper E-Cu of CUPONAL
Mogelijkheden	Volledig geïsoleerde klem voor een aderaansluiting zonder gereedschap Losnemen van de ader met behulp van geïntegreerde ontgrendelingspen
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7042
Test specification	IEC 60 999-1 IEC 60 947-7-1/-2
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	0,5 - 4 mm ²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	0,5 - 4 mm ²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	0,5 - 4 mm ²
Aansluiting van ronde aders, massief	0,5 - 6 mm ²
Voor raildikte	10 mm
Leveringseenheid	10 st.

Functies

Gewicht/VE	0,13 kg
Nettogewicht	0.12
Brutogewicht	0.132
PCF/PU (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer	85369010
EAN	4028177813984
ETIM 8	EC000001
ETIM 7.0	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS Lloyds Register of Shipping UR + C-UR (recognized)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit