

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Bedieningsbehuizingen HD

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Bedieningsbehuizingen HD

Monitoren, PC's en andere componenten met display zijn in de bedieningsbehuizing hygiënisch en betrouwbaar beschermd. De dakneiging van 30° voorkomt dat voorwerpen blijven liggen en laat vloeistoffen snel wegstromen.

Functies

Bestelnr.	HD 4000.062
Voordelen	Dakhelling 30° naar voren In hoogte verstelbaar montagebord voor beeldscherm tot 24" Houder voor tafel-TFT in hoogte verstelbaar voor beeldschermen tot 24"
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Zichtvenster: polycarbonaat Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 Ruit: Polycarbonaat
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kast rondom gesloten Deur met zichtvenster en ingestoken afdichting Draairichting deur rechts Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname
Opties	zonder zichtvenster Montageplaat in plaats van montagebord Uitsparing voor touch panel in plaats van zichtvenster Toetsenbordhouder HD
Afmetingen	Breedte: 810 mm Hoogte voorzijde: 692 mm Hoogte achter: 848 mm Diepte: 266 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 535 mm Zichtvensterhoogte: 325 mm
Materiaaldikte kast	1,5 mm

Funcities

Materiaaldikte deur	2 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-code	IK08
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	33,2 kg
Nettogewicht	33.2
Brutogewicht	33.2
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101