

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Montageprofil

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Funcities

Bestelnr.	TS 4594.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	290 mm
Geschikt voor deurbreedte	400 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In deuren met een breedte van 400 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte van 300 mm en een hoogte van 400 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX kunststof	In deuren met een breedte van 400 mm
Inbouwmogelijkheden TS	In deuren met een breedte van 400 mm

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE AX AX kunststof Wandbehuizingen AX, 3-delig
Geschikt voor	Base/plinth system VX, stainless steel
Leveringseenheid	20 st.
Gewicht/VE	2,98 kg
Nettogewicht	2.94
Brutogewicht	3.02
PCF/PU (cradle-to-gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177103726
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261