


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.000 Montageprofil

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Funcities

Bestelnr.	TS 4599.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	890 mm
Geschikt voor deurbreedte	1.000 mm
Inbouwmogelijkheden VX	In deuren met een breedte van 1000 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een hoogte van 1000 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden TS	In deuren met een breedte van 1000 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS AX
Leveringseenheid	20 st.

Funcities

Gewicht/VE	9,34 kg
Nettogewicht	8.88
Brutogewicht	9.02
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	35,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177103825
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261