


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5845.500

## Vrijstaande kast SE 8

Staat: 26.09.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5845.500 - Vrijstaande kast SE 8

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kasten met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.



## Functies

|           |  |
|-----------|--|
| Bestelnr. | SE 5845.500  |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm   |
| Oppervlak | Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak<br>Montageplaat en bodemplaat: verzinkt  |
| Kleur     | RAL 7035   |
| Levering  | Kast boven en aan de zijkanten gesloten<br>Deur(en)<br>Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen<br>Montageplaat<br>Bodemplaten<br>Achterwand, afschroefbaar<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>TS montagerails 18 x 38 mm<br>Achterwand, éénendig |

# Functies

---

|            |   |
|------------|---|
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 600 mm |
|------------|---|

---

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 1.099 mm x 1.896 mm |
|---------------------------------|---------------------|

---

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
|------------------------------------|-------|

---

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Beschermklasse NEMA | NEMA 12<br>NEMA 3R |
|---------------------|--------------------|

---

|         |      |
|---------|------|
| IK-code | IK10 |
|---------|------|

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal deuren | 2 |
|---------------|---|

---

|                |            |
|----------------|------------|
| Basismateriaal | Plaatstaal |
|----------------|------------|

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
|------------------|-------|

---

|            |        |
|------------|--------|
| Gewicht/VE | 210 kg |
|------------|--------|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Nettogewicht | 197 |
|--------------|-----|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Brutogewicht | 210 |
|--------------|-----|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177666634 |
|-----|---------------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3404394 |
|-----------------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000261 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

---

# Goedkeuringen

---

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

---

|              |   |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|