

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.450

Bedieningsbehuizingen AX met handgreepprofielen

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.450 - Bedieningsbehuizingen AX met handgreetprofielen

Bedieningsbehuizingen met handgreetprofielen op AX-basis, plaatstaal, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend bij draagarmsysteem CP 60/120/180, toegang t.b.v. onderhoud aan de voorzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP55.

Functies

| | |
|----------------|--|
| Bestelnr. | AX 6315.450 |
| Uitvoering | Draagarmaansluiting Ø 130 mm |
| Materiaal | Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Frontplaat: aluminium Afdekkappen: kunststof |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024 |
| Levering | Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat Handgreetprofielen aan de zijkant met afdekkappen Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk |
| Afmetingen | Breedte: 500 mm Hoogte: 500 mm Diepte: 210 mm |

Funcities

| | |
|----------------------------|---|
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Uitvoering | vanaf de voorzijde |
| IK-code | IK08 |
| Opmerking | Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: binnenwerk, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Opmerking | passende montageplaat 5051.375 met verzendzakje 5051.300 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 13,2 kg |
| Nettogewicht | 13 |
| Brutogewicht | 13.2 |
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 59,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177923201 |
| ETIM 8 | EC002504 |
| ETIM 7.0 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK