

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6321.050

# Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"

Staat: 19.10.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6321.050 - Bedieningsbehuizing AX voor tafel-TFT tot 24"

De bedieningsbehuizing voor een tafel-TFT tot 24" op AX-basis, plaatstaal, met geïntegreerde VESA 75/100-opname. Effectieve en aantrekkelijke bescherming voor standaard tafel-TFT's tot 24" in de formaten 16:9/16:10. Hoge beschermklasse IP 65.

## Functies

Bestelnr.	AX 6321.050
Product omschrijving	Voor de inbouw van gangbare tafel-TFT's met beeldscherm diagonalen tot 24" in de formaten 16:9/16:10
Materiaal	Kast: plaatstaal Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting Handgreetprofielen: aluminium Afdekkappen: kunststof Ruit: éénlaags veiligheidsglas TFT-houder: plaatstaal
Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Handgreetprofiel: blank geëloxeerd
General colour	RAL 7035
Kleur	Kast en deur: RAL 7035 Handgreetprofiel: blank geëloxeerd Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024
Levering	Behuizing met deur, met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm Ruit Houder voor tafel-TFT met VESA 75/100 opname Handgreetprofielen aan de zijkant en afdekkappen1 Deur achter, aan de rechterzijde met scharnieren Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met systeemboring

# Funcities

Afmetingen	Breedte: 650 mm Hoogte: 450 mm Diepte: 155 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Aantal sluitingen	2
IK-code	IK08
Opmerking	Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf achterzijde: Binnenwerk, vervangbaar door minicomforthandgreep AX, binnenwerken 27 mm, uitvoering A
Basismateriaal	Plaatstaal
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	15,8 kg
Nettogewicht	15.66
Brutogewicht	15.8
PCF/PU (cradle-to-gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177923249

# Funcities

---

ETIM 7.0	EC002504
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit