


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.600 Lessenaars TP

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.600 - Lessenaars TP

Eendelige lessenaar voor bediening en bewaking, met royale montageplaat en hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. De AX-slotplaat zorgt voor een homogeen uiterlijk. Met de meegeleverde tweedelige bodemplaten is een eenvoudige kabelgeleiding te realiseren.

Functies

Bestelnr.	TP 6742.600
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting Montageplaat Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Bodemplaten
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 975 mm Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.130 mm x 900 mm
Diepte boven	500 mm
Diepte onder	400 mm
Aantal deuren	2
IK-code	IK08

Funcities

Opmerking	Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 975 mm Diepte boven: 500 mm Diepte onder: 400 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	95 kg
Nettogewicht	90
Brutogewicht	93.5
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177959958
ETIM 8	EC000784
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK