

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.606

RiMatrix S

Staat: 26.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.606 - RiMatrix S Standaardveiligheidsruimte

De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.

Functies

Bestelnr.	DK 7998.606
Product omschrijving	De gestandaardiseerde computerruimte wordt in de door u ter beschikking gestelde ruimten voorzien van een aanvullende beveiligingsruimte (ruimte-in-ruimte) als extra beveiliging tegen brand, water en rook.
Materiaal	Elementkern van thermisch werkzame dempingsmaterie Robuuste, gesloten plaatstalen cassettes Innovatieve aansluittechniek d.m.v. gepatenteerde profieltechnologie Toepassing van temperatuur- en vochtbestendige afdichtingen Toepassing van brandbeveiligingskleppen De- en hermontage is te allen tijde mogelijk
Levering	Advies en ROI-calculatie Levering en integratie in de infrastructuur van de klant Inbedrijfstelling en overdracht Documentatie, opleiding, instructie Hotline en service/servicecontracten
Binnenwerkse diepte	7.220 mm
Binnenwerkse hoogte	2.700 mm
Binnenwerkse breedte	2.750 mm
Klimatisering (ZUCS)	90 kW + 10 kW n+1 redundant
Aantal NSHV	1
Aantal PDU basic	18
Serverracks (600x2000x1200mm)	8

Functies

Combinatie netwerkbehuizing/ serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)	1
Beveiligingswaarden	Brandwerendheid EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102 Stof- en waterdicht IP 56 volgens IEC 60 529 Bescherming tegen onbevoegde toegang - weerstandsklasse II EMC-basisafscherming Rookgasdicht, overeenkomstig EN 1634-3 (DIN 18095) Schoktest met een 3000 Nm energie na 30 min. vlamblootstellingstijd via eenheidstemperatuurcurve
Inbraakbeveiliging	RC 2
Design burglar protection	Ja
Design fire protection	EI 90 volgens EN 1363/F 90 volgens DIN 4102
Be- en ontvochtigingssysteem	Optioneel
Ruimteblussysteem	Optioneel
Uitvoering	Single 9
Afmetingen	Breedte: 2.950 mm Hoogte: 2.800 mm Diepte: 7.420 mm
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	73089059
EAN	4028177702547
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207