

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8208.500

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 19.10.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8208.500 - Aanbouwkasten TS 8

Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.



## Functies

|           |  |
|-----------|--|
| Bestelnr. | TS 8208.500  |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm<br>Dak: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur: plaatstaal, 2,0 mm<br>Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm<br>Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm<br>Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde<br>poedercoating, structuurlak<br>Montageplaat en bodemplaat: verzinkt                         |
| Kleur     | RAL 7035   |

# Funcities

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Levering                            | Kastframe<br>Deur(en)<br>Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen<br>Dakplaat<br>Achterwand<br>4 hijsogen<br>Sluiting: 3 mm dubbelbaard<br>Bodemplaten<br>Montageplaat<br>TS montagerails 18 x 38 mm<br>2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd |
| Afmetingen                          | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 2.000 mm<br>Diepte: 800 mm   |
| Afmetingen montageplaat (B x H)     | 1.099 mm x 1.896 mm   |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55   |
| Beschermklasse NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Typekeuring volgens UL 50E          | Type 1<br>Type 12   |
| IK-code                             | IK09  |
| Aantal deuren                       | 2   |
| 2 supportstrips in depth            | Ja  |
| Basismateriaal                      | Plaatstaal  |
| Leveringseenheid                    | 1 st.   |
| Gewicht/VE                          | 203 kg  |
| Nettogewicht                        | 197   |
| Brutogewicht                        | 203   |
| Douanetariefnummer                  | 94032080  |
| EAN                                 | 4028177250895   |

# Functies

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000261 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

# Goedkeuringen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|---------------|---|

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| Certificaten | Oppervlak |
|--------------|-----------|

---

|              |  |
|--------------|--|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring<br>Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|--|