


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.665

# Deelmontageplaten voor deeluitbouw

Staat: 26.09.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.665 - Deelmontageplaten voor deelluitbouw voor VX, VX SE

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.



## Functies

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bestelnr.            | VX 8617.665  |
| Product omschrijving | Voor de opname van extra componenten in de kast.<br>Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen. |
| Voordelen            | Ten behoeve van een individuele interieuropbouw zijn in de omzetting extra systeemboringen aangebracht.  |
| Materiaal            | Plaatstaal, 1,5 mm   |
| Oppervlak            | Verzinkt   |
| Levering             | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Inbouwmogelijkheden  | De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats   |
| Opmerking            | In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX  |
| Afmetingen           | Breedte: 738 mm<br>Hoogte: 598 mm  |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: VX<br>VX SE<br>Geschikt voor breedte/diepte: 800 mm  |
| Leveringseenheid     | 1 st.  |
| Gewicht/VE           | 5,76 kg  |

# Funcities

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Nettogewicht       | 5.16          |
| Brutogewicht       | 5.76          |
| Douanetariefnummer | 73269098      |
| EAN                | 4028177947153 |
| ETIM 7.0           | EC000213      |
| ECLASS 8.0         | 27409216      |

---