


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8640.008

# Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm

Staat: 19.10.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.008 - Sokkelhoekstuk met sokkelplinten, voor en achter, 100 mm voor VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen.

## Functies

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | VX 8640.008   |
| Product omschrijving | Hoogbelastbare sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de kast/behuizing. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplint te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door kunststof hoek- en koppelafdekkingen. |
| Materiaal            | Sokkelhoekstuk: plaatstaal<br>Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal<br>Hoek- en koppelafdekking: kunststof   |
| Kleur                | RAL 9005  |
| Levering             | 4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog<br>4 hoekafdekkingen<br>1 koppelafdekking<br>2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog<br>Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Opmerking            | Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel   |
| Afmetingen           | Hoogte: 100 mm  |

# Funcities

---

|               |   |
|---------------|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TS IT<br>TX CableNet<br>Breedte: = 1.600 mm |
|---------------|---|

---

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
|----------------------------|-------------------|

---

|            |        |
|------------|--------|
| Gewicht/VE | 7,8 kg |
|------------|--------|

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Leveringseenheid | 2 st. |
|------------------|-------|

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Nettogewicht | 8.2 |
|--------------|-----|

---

|              |      |
|--------------|------|
| Brutogewicht | 8.26 |
|--------------|------|

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 94039910 |
|--------------------|----------|

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177958814 |
|-----|---------------|

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465367 |
|-----------------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000721 |
|--------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000721 |
|----------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
|------------|----------|

---

# Goedkeuringen

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|