


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8640.032**

**Sokkelplinten, zijkant, 100 mm**

Staat: 27.09.2024 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8640.032 - Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

## Functies

Bestelnr.	VX 8640.032
Product omschrijving	Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Diepte: = 500 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1, 12
Gewicht/VE	1,36 kg
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1.16
Brutogewicht	1.36
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177958944
E-Number Sweden	E3465378
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA