

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.044

Sokkelplinten, zijkant, 200 mm

Staat: 26.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.044 - Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.

Functies

Bestelnr.	VX 8640.044
Product omschrijving	Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 9005
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Hoogte: 200 mm
Geschikt voor	Diepte: = 800 mm
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Gewicht/VE	4,14 kg
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	3.94
Brutogewicht	4.14
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177959057
E-Number Sweden	E3465387
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL - FTTA