


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8701.040

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm

Staat: 27.09.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8701.040 - Sokkelplinten, zijkant, 100 mm

Roestvaststaal voor sokkelement voor en achter

Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast. Om de gekoppelde plintelementen te stabiliseren kunnen de sokkelplinten 90° gedraaid worden gemonteerd.

Functies

Bestelnr.	TS 8701.040
Product omschrijving	Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	2 sokkelplinten Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS: = 400 mm
Leveringseenheid	2 st.
Gewicht/VE	1,594 kg
Nettogewicht	1.4
Brutogewicht	1.68
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177300088
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003