

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045

Outdoor-wandbehuizingen

Staat: 19.10.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - Outdoor-wandbehuizingen

Outdoor behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting.

Functies

Bestelnr.	CS 9791.045
Product omschrijving	Outdoor-behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting
Materiaal	Behuizing/kast met montageplaat: Aluminium AlMg3 Deur binnenbehuizing: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester
Kleur	RAL 7035
Levering	Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voormonteerd Interne behuizing met montageplaat, wartelplaat en veiligheidssluiting Montagebeugel voor schakelkastthermostaat of hygrostaat Buitenbehuizing met designkap en veiligheidssluiting 3524 E 2 C-rails aan de achterwand 2 veiligheidssluitingen
Afmetingen	Breedte: 630 mm Hoogte: 780 mm Diepte: 380 mm
Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 560 mm Binnenwerkse hoogte: 560 mm Binnenwerkse diepte: 308 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	550 mm x 550 mm
Binnenbehuizing	Breedte: 580 mm Hoogte: 580 mm Diepte: 333 mm

Functies

Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting Aantal sluitingen: 2
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Opmerking	Levertijd op aanvraag
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	21 kg
Nettogewicht	22.254
Brutogewicht	23.425
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177193727
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---