

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1077.500

Caixas AE

Estado: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1077.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | AE 1077.500 |
| Material | Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 4 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensões | Largura: 760 mm Altura: 760 mm Profundidade: 210 mm |
| Espessura da porta | 2 mm |
| Espessura da caixa | 1,5 mm |
| Espessura do material da placa de montagem | 3 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 704 mm x 730 mm |
| Quantidade de portas | 1 |
| A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda | sim |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Quantidade de fechos | 2 |
| Fecho | Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm |
| Placa flangeada | Tamanho: 5 Quantidade: 1 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso/embalagem | 40 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177252363 |
| E-Number Sweden | E3404617 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

| | |
|-------------|---|
| Aprovações | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |