

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1550.500

E-Box EB

Estado: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1550.500 - E-Box EB

Caixa para fixação em parede com porta e placa de montagem em chapa de aço. Grau de proteção IP 66. Com dobradiça de 180°. Fecho que pode ser substituído por sistemas personalizados de fecho.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | EB 1550.500 |
| Material | Caixa e porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido |
| Superfície | Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa com porta com dobradiças Dobradiça de 180° Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Placa de montagem |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensões | Largura: 200 mm Altura: 400 mm Profundidade: 120 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 175 mm x 385 mm |
| Espessura da caixa | 1,25 mm |
| Espessura da porta | 1,25 mm |
| Espessura do material da placa de montagem | 2 mm |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Fecho | Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso/embalagem | 5 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177251748 |
| E-Number Sweden | E3404645 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |