

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1605.520

### Caixas bus BG

Estado: 19/10/2024 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1605.520 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

## Recursos

Cód. Ref.	BG 1605.520
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	À direita
Quantidade de trilhos de suporte	1
Recortes (quantidade x Ø)	2
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

# Recursos

---

Entrada de cabos (quantidade x Ø)	2 x M12 M32
-----------------------------------	----------------

---

Material básico	Chapa de aço
-----------------	--------------

---

Emb.	1 unid.
------	---------

---

Peso/embalagem	3,2 kg
----------------	--------

---

Número da tarifa alfandegária	94032080
-------------------------------	----------

---

EAN	4028177266841
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

# Aprovações

---

Aprovações	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
------------	---

---

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------