

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6315.300**

**Painéis de comando com  
puxadores laterais**

Estado: 19/10/2024 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.300 - Painéis de comando com puxadores laterais

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55



## Recursos

Cód. Ref.	CP 6315.300
Material	Painel e porta: chapa de aço Puxadores: alumínio Placa frontal: alumínio Acabamentos: plástico
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural
Cor	Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Placa frontal: anodizada natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024

# Recursos

Escopo de fornecimento	Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio Puxadores laterais e acabamentos Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS
Dimensões	Largura: 380 mm Altura: 380 mm Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Modelo de acesso para serviço	Pelo lado da frente
Nota	O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel. Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: Fechos de 41 mm do modelo C, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo C
Material básico	Alumínio
Nota sobre o código de referência	Placa de montagem 5050.453 adequada com pacote 5050.507
Fecho	Modelo do fecho: Came em forma de crescente Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	9,8 kg
EAN	4028177693951
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Aprovações

---

Aprovações

Bureau Veritas

---

Explicações

Declaration of conformity