

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

**Painel de comando AX para monitor
TFT de mesa de até 24"**

Estado: 19/10/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6321.050 - Painel de comando AX para monitor TFT de mesa de até 24"

O painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24" com base AX e conexão VESA 75/100 VESA integrada. Proteção eficaz com design moderno para monitores TFT convencionais de mesa de até 24" nos formatos 16:9 e 16:10. Elevado grau de proteção IP 65.

Recursos

Cód. Ref.	AX 6321.050
Descrição do produto	Para a montagem de monitores TFT convencionais de mesa com tela com diagonal de até 24" nos formatos 16:9/16:10
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido Puxadores: alumínio Acabamentos: plástico Visor: vidro de segurança com espessura Suporte para monitor TFT: chapa de aço
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Puxador: anodizado natural
Cor	Painel e porta: RAL 7035 Puxador: anodizado natural Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento	Painel de comando com porta, recorte e reforço para conexão de braços articulados com Ø 130 mm Visor Suporte para o monitor TFT de mesa com conexão VESA 75/100 Puxadores laterais e acabamentos Porta traseira com dobradiça montada à direita Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações
Dimensões	Largura: 650 mm Altura: 450 mm Profundidade: 155 mm

Recursos

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Type 1, 12
Quantidade de fechos	2
Código IK	IK08
Nota	<p>O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.</p> <p>Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada</p> <p>Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado de trás: fecho, podendo ser substituído pelo Mini fecho Comfort AX, fechos de 27 mm do modelo A</p>
Material básico	Chapa de aço
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.	1 unid.
Peso/embalagem	15,8 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177923249
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity
-------------	---------------------------