

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.110 FlatBox

Estado: 27/09/2024 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.110 - FlatBox

Caixa com embalagem tipo flat-pack. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.

Recursos

| | |
|------------------------------------|--|
| Cód. Ref. | DK 7507.110 |
| Modelo | com trilhos perfilados de 19" |
| Descrição do produto | Aplicação versátil como caixa para fixação em parede ou instalada de pé. |
| Vantagens | Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta Montagem do sistema na estrutura aberta de 19" |
| Material | Chapa de aço Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa com embalagem tipo flat-pack 1 peça para fixação em parede 2 suportes de base 2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova 2 laterais traváveis 1 porta transparente travável com fecho de segurança 3524 E, podendo ser instalada à direita ou à esquerda Elementos de união para montagem rápida sem uso de ferramenta Kit para o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa Trilhos perfilados de 19" |
| Unidades de altura | 9 UA |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 492 mm Profundidade: 600 mm |
| Altura de montagem dos componentes | 9 UA |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Capacidade de carga | Máx. 450 N |
| Nota | Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o painel traseiro Distância máxima entre os níveis no caso de montagem de dois níveis de 19": profundidade - 104 mm O ângulo de abertura máximo da porta é de 210° |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso/embalagem | 27 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| EAN | 4028177551442 |
| E-Number Sweden | E7238402 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ETIM 7.0 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Aprovações

| | |
|-------------|----------------------------|
| Explicações | Manufacturer's declaration |
|-------------|----------------------------|