

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1181.000

Базовый шкаф AX, листовая сталь

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1181.000 - Базовый шкаф AX, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.

Функции

Арт. №	AX 1181.000
Преимущества	<p>More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories</p> <p>Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.</p> <p>Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity</p> <p>Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator</p>
Материал	<p>Корпус: листовая сталь</p> <p>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру</p>
Поверхность	<p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Монтажная панель: оцинкованная</p>
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	<p>Корпус и дверь(и):</p> <p>Фланш-панель(и) в основании корпуса</p> <p>Монтажная панель</p> <p>Перфорированная рейка двери</p> <p>Замок: двойная бородка 3 мм</p>
Степень защиты NEMA	<p>NEMA 1</p> <p>NEMA 3R</p> <p>NEMA 4</p> <p>NEMA 12</p>
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66

Функции

Type rating согл. UL 50E	Тип 1 Тип 3R Тип 4 Тип 12
ИК-код	IK10
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 400 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	745 мм x 975 мм
Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Количество замков	2
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 5 Кол-во: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	59,5 кг
Вес нетто	56
Gross weight	57
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	196,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	94032080

Функции

EAN	4028177813113
E-Number Sweden	E3465162
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
