

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1569.000

Клеммная коробка КХ

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1569.000 - Клеммная коробка КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.



Функции

Арт. №	КХ 1569.000
Описание продукта	System Perfection. Новый компактный корпус КХ из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66

Функции

Type rating согл. UL 50E	Тип 1 Тип 3R Тип 3RX Тип 4 Тип 4X Тип 12
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Замок	Количество замков: 4
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес	4,56 кг
Вес нетто	4.3
Gross weight	4.56
PCF/PU (cradle-to-gate)	21,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177919211
E-Number Sweden	E3465235
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK