

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1583.520

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1583.520 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Арт. № | BG 1583.520 |
| Материал | Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус с дверью Обзорное окно в двери |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 65 |
| IK-код | IK08 |
| Размер | Ширина: 200 мм Высота: 300 мм Глубина: 80 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,25 мм |
| Толщина материала двери | 1,25 мм |
| Door hinge position | левая |
| Кол-во несущих шин | 2 |
| Cut-outs (quantity x diameter) | 2 |
| Замок | Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |

Функции

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Ввод кабеля (кол-во x Ø) | 2 x M12 M20 M25 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес | 2,76 кг |
| Вес нетто | 2.193 |
| Gross weight | 2.393 |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| EAN | 4028177266742 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |