

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**BG 1585.520**

**Сигнальные шкафчики BG**

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1585.520 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

## Функции

Арт. №	BG 1585.520
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Door hinge position	левая
Кол-во несущих шин	2
Cut-outs (quantity x diameter)	2
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм

## Функции

Ввод кабеля (кол-во x Ø)	2 x M12 M20 M25
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	4,1 кг
Вес нетто	3.854
Gross weight	3.9
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177266780
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии