

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.200

Светильник на светодиодах

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.200 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.

Функции

Арт. №	SZ 2500.200
Исполнение	без розетки
Преимущества	Оптимальное освещение в шкафу На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение	без розетки Поворотный разъем 90° Изменение распределения света
Материал	Корпус светильника: прессованный алюминий Light cover: Polycarbonate Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет	Корпус: RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность	11 Вт
Возможности подключения	Ввод питания, 3-пол. Сквозное подключение, 3-пол. Концевой выключатель двери
Overvoltage category	II
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 В AC

Функции

Номинальное напряжение изоляции	300 В AC
Возможности монтажа	Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток	900 lm
Цвет светового излучения	4000 К (нейтрально-белый)
Указание	Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер	Ширина: 437 мм Высота: 75 мм Глубина: 23 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...55 °C
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес	0,566 кг
Вес нетто	0.426
Gross weight	0.56
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177806955
ETIM 8	EC000321
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Одобрения

Одобрения

Одобрения

CQC-CCC
ENEC
UL

Обяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK