


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320

Светильник на светодиодах

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.

Функции

Арт. №	SZ 2500.320
Исполнение	с датчиком движения
Преимущества	Оптимальное освещение в шкафу На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах Подходящее оборудование для любого случая применения
Исполнение	Датчик движения Поворотный разъем 90° Изменение направления света Изменение распределения света
Материал	Корпус светильника: прессованный алюминий Light cover: Polycarbonate Торцы светильника: ПК-АБС
Цвет	Корпус: RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Номинальная мощность	13 Вт
Возможности подключения	Ввод питания, 2-пол. Сквозное подключение, 2-пол.
Motion detector	да
Класс защиты	III (SELV)
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие)
Возможности монтажа	Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
Световой поток	1 200 lm

Функции

Цвет светового излучения	4000 К (нейтрально-белый)
Указание	Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
Размер	Ширина: 437 мм Высота: 85 мм Глубина: 37 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °С...55 °С
Номинальное рабочее напряжение	24 В - 56 В (DC)
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес	0,65 кг
Вес нетто	0.488
Gross weight	0.65
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177918818
ETIM 8	EC000321
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK