


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.715

Розеточный бокс

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.715 - Розеточный бокс для светильников на светодиодах

В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.

Функции

Арт. №	SZ 2500.715
Описание продукта	В комбинации с светильником на светодиодах розеточный бокс образует удобный компонент для международного применения.
Преимущества	Те же комплектующие для подключения, что и у светильников на светодиодах Каскадирование со светильником на светодиодах Возможен гибкий монтаж в любом месте шкафа и на трубчатую раму двери Эргономичное расположение розеточного бокса на поверхностях Не требуется дополнительных затрат на прокладку кабеля и интеграции в токовый контур светильника на светодиодах
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7016
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности подключения	Ввод питания, 3-пол. Сквозное подключение, 3-пол.
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Указание	В зависимости от исполнения возможно последовательное подключение или 3-полюсный ввод питания
Размер	Ширина: 163 мм Высота: 68 мм Глубина: 43,5 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...55 °C

Функции

Розетки	CN (тип I, GB 1002)
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка	1 шт.
Вес	0,274 кг
Вес нетто	0.26
Gross weight	0.274
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177956834
ETIM 8	EC000330
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
-----------	---------