

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Пластиковые фланш-панели для  
ввода кабеля

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2560.010 - Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой

С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.

## Функции

Арт. №	SZ 2560.010
Описание продукта	С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов. Используют уплотнение стандартных фланш-панелей.
Цвет	RAL 7035
Указание	Соответствие размеров фланш-панелей можно найти у соответствующих корпусов.
Кол-во метрических размеченных отверстий	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Размер	Ширина: 160 мм Глубина: 70 мм
Подходит для	Тип корпуса: АЕ
Фланш-панель	Размер: 1
Диапазон рабочих температур	-40 °С...70 °С
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55 при корректном монтаже
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Упаковка	10 шт.
Вес	0,61 кг
Вес нетто	0.51

## Функции

---

Gross weight	0.605
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

---