


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2843.320**

**ЭМС-кабельные вводы**

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.320 - ЭМС-кабельные вводы

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

## Функции

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                            | SZ 2843.320                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Исполнение                        | Кабельные гермовводы, метрические                                                                                                                                                                                                                                 |
| Описание продукта                 | Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа. Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено. Контргайка сама врезается в окраску при установке в окрашенную поверхность, образуя электропроводящее соединение. |
| Материал                          | Латунь<br>Уплотнение: CR/NBR                                                                                                                                                                                                                                      |
| Поверхность                       | Никелированная                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Указание                          | Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля                                                                                                                                                                                                 |
| Мин. диаметр кабеля               | 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Макс. диаметр кабеля мм           | 21 мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protection category IP69K         | IP 69K                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 68                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Диаметр экрана (мин.)             | 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Упаковка                          | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес                               | 0,1 кг                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес нетто                         | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gross weight                      | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Код ТНВЭД                         | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                               | 4028177233676                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Функции

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E1703719 |
| ETIM 8          | EC000441 |
| ETIM 7.0        | EC000441 |
| ECLASS 8.0      | 27149109 |

---

## Одобрения

---

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Одобрения  | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| Объяснения | Декларация о соответствии |

---