

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.115

# Внутренний вентилятор распределительного шкафа

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.115 - Внутренний вентилятор распределительного шкафа

Для предотвращения скопления горячего воздуха в распределительном шкафу и для обеспечения подачи воздуха активным компонентам контроля микроклимата

## Функции

Арт. №	SK 3108.115
Описание продукта	Для предотвращения скопления горячего воздуха и для обеспечения подачи воздуха активным компонентам контроля микроклимата распределительных шкафов. Регулировка по двум осям. Крепление на профиле рамы. Возможна установка каскадом нескольких вентиляторов с помощью блока клемм для быстрого монтажа.
Комплект поставки	Полностью готовый к подключению блок с осевым вентилятором Поворотное крепление со ступенчатой регулировкой углов Крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 19 Вт При 60 Гц: 18 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,24 А При 60 Гц: 0,23 А
Вес	1,16 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.96
Gross weight	1.136
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177220492
ETIM 8	EC000320

## Функции

---

ETIM 7.0	EC000320
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180716
------------	----------

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии