

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.100

Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.100 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах.

Функции

Арт. №	SK 3140.100
Исполнение	потолочный
Описание продукта	Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Радиальный, конденсаторный двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 50 Гц: 809 м³/ч При 60 Гц: 868 м³/ч
Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)	При 50 Гц: 873 м³/ч При 60 Гц: 965 м³/ч
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 555/565 м³/h 2 x 3243200: 670/690 м³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 575/598 м³/h
Номинальное рабочее напряжение	220 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 99 Вт При 60 Гц: 130 Вт

Функции

Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,43 А При 60 Гц: 0,56 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм
Монтажная глубина	34,6 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 21 без фильтрующей прокладки IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 А
Указание	A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP55 (see accessories). Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 62.800 h При 60 Гц: 65.800 h
Диапазон рабочих температур	-20 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 58 dB(A) При 60 Гц: 60 dB(A)
Вес	6 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6
Gross weight	6.36
Код THVЭД	84145915
EAN	4028177709140
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320

Функции

ECLASS 8.0

27180716

Одобрения

Одобрения

CSA
Проверенная TÜV безопасность
UL + C-UL - FTТА
UR + C-UR (recognized)

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK