

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3164.230**

# Вентиляторы потолочного исполнения

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.230 - Вентиляторы потолочного исполнения для VX, VX IT

Потолочные вентиляторы для офисных помещений с очень низким уровнем шума (40 дБ) и высоким объемным расходом (свободный воздушный поток 1500 м<sup>3</sup>/ч).



## Функции

Арт. №	SK 3164.230
Преимущества	Простой монтаж, не требуется проделывания выреза при использовании исполнения с потолочной панелью Готовый к подключению блок
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вентиляторы потолочного исполнения Вкл. крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,3 А При 60 Гц: 0,35 А
Размер	Ширина: 511 мм Высота: 227 мм Глубина: 511 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	Внутренний контур IP 54

## Функции

Указание	Снижение указанной мощности воздушного потока до 800 м <sup>3</sup> /ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией
Диапазон рабочих температур	20 °С...55 °С
Вес	19,5 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	18.35
Gross weight	19.36
Код ТНВЭД	84213925
EAN	4028177309494
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Одобрения

Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии