

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3171.100**

**Флисовый фильтр**

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.100 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

## Функции

Арт. №	SK 3171.100
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	No suitable for use in EMC fan-and-filter units.
Подходит для арт. №	3239....
Размер	Ширина: 173 мм Высота: 173 мм Глубина: 17 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Вес	0,05 кг
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.045
Gross weight	0.25
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177038059
E-Number Sweden	E3404740
ETIM 8	EC002513

## Функции

---

ETIM 7.0	EC002513
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------

## Одобрения

---

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------

---

Сертификаты	EAC
-------------	-----