

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3236.124

Мини-вентилятор

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3236.124 - Мини-вентилятор

Компактный вентилятор постоянного тока для охлаждения корпусов или компонентов в корпусах.

Функции

Арт. №	SK 3236.124
Описание продукта	Компактный вентилятор постоянного тока для охлаждения корпусов или компонентов в корпусах.
Комплект поставки	Вентилятор Крепежные винты Защита от прикосновения
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Номинальная мощность Pэл	при DC: 1 Вт
Размер	Ширина: 60 мм Высота: 60 мм Глубина: 25,4 мм
Указание	Электрическое подключение 2 отдельными жилами (длина ок. 300 мм)
Диапазон рабочих температур	-20 °C...70 °C
Уровень шума	при DC: 20 dB(A)
Вес	0,14 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.11
Gross weight	0.12
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177637603
ETIM 8	EC000320
ETIM 7.0	EC000320

Функции

ECLASS 8.0

27180716

Одобрения

Одобрения

UR

Обяснения

Декларация о соответствии