

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.066

Флисовый фильтр

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.066 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Функции

Арт. №	SK 3238.066
Исполнение	для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Подходит для арт. №	3238.6..
Размер	Ширина: 125 мм Высота: 125 мм Глубина: 12 мм
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G2
Вес	0,02 кг
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.015
Gross weight	0.02
Код ТНВЭД	56039390
EAN	4028177666221
ETIM 8	EC002513

Функции

ETIM 7.0	EC002513
----------	----------

ECLASS 8.0	27180706
------------	----------

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------

Сертификаты	EAC
-------------	-----