

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.200

Выходной фильтр

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.200 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



Функции

Арт. №	SK 3238.200
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 124 мм Высота выреза: 124 мм
Подходит для арт. №	SK 3238.1xx
Размер	Ширина: 148,5 мм Высота: 148,5 мм Глубина: 24 мм
Степень защиты NEMA	Type 1 with pleated filter Type 12 с флисовым фильтром Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP54 с флисовым/складчатым фильтром IP55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Вес	0,18 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.17
Gross weight	0.18
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии