

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3327.700

## Флисовый фильтр

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3327.700 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.



## Функции

Арт. №	SK 3327.700
Исполнение	для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта	Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °С, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал	Химическое волокно
Указание	Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
Класс фильтра	согл. DIN EN 779: G3 согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Вес	0,028 кг
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.09
Gross weight	0.093
Код ТНВЭД	56039390

## Функции

---

EAN	4028177205314
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

---

## Одобрения

---

Сертификаты	EAC
-------------	-----

---