

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.380 Liquid Cooling Package

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.380 - Liquid Cooling Package Промышленный LCP Rack

Воздухо-водяной теплообменник в корпусе линейного шкафа VX25. Подходит для шкафов VX25 глубиной 600 или 800 мм и высотой 2000 мм. Выход воздуха с двух сторон с мощностью охлаждения 5 кВт или с одной стороны 10 кВт. Гибкие возможности подключения воды в верхней или нижней части агрегата.

Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Арт. № | SK 3378.380 |
| Исполнение | Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn) |
| Описание продукта | Воздухо-водяной теплообменник в корпусе линейного шкафа VX25. Подходит для шкафов VX25 глубиной 600 или 800 мм и высотой 2000 мм. Выход воздуха с двух сторон с мощностью охлаждения 5 кВт или с одной стороны 10 кВт. Гибкие возможности подключения воды в верхней или нижней части агрегата. |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Готовый к подключению блок охлаждения, подключение через клеммы Передняя дверь с дисплеем Задняя стенка Многоязычная документация |
| Полная мощность охлаждения | L 35 W 10 при 2000 л/ч: 9,5 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 350 Вт При 60 Гц: 350 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 2,65 А При 60 Гц: 2,62 А |
| Допустимое давление (р макс.) | 1 - 6 бар |
| Тип подключения (электрического) | Клеммы подключения |

Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Рабочий цикл | 100 % |
| Охлаждающая жидкость | Вода (спецификацию см. в Интернете) |
| Температура подаваемой воды | 7 °C...30 °C |
| Гидравлические подключения | G ¾" внутренняя резьба |
| Регулирование температуры | e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | 5 °C...70 °C |
| Указание | Возможно соединение при помощи винтов в боковой части |
| Размер | Ширина: 300 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм |
| Уровень шума | 60 dB(A) |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А |
| Диапазон установок | 20 °C...55 °C |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 55 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес | 115 кг |
| Вес нетто | 127.5 |
| Gross weight | 135.5 |
| Код ТНВЭД | 84158200 |
| EAN | 4028177958272 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ETIM 7.0 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

Одобрения

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии