

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3585.020

## Шины CUPONAL

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3585.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.

## Функции

Арт. №	SV 3585.020
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал	Алюминий Медь
Длина	2 400 мм
Номинальный ток макс.	363 А
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °С и температуре окружающей среды 35 °С Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671 Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты	DIN EN 13 601
Сечение	20 мм x 10 мм
Упаковка	3 шт.
Вес	19,5 кг
Вес нетто	19.35
Доля меди (кг / штук)	0.7
Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177686564
ETIM 8	EC001522
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# Одобрения

---

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK