

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.062

## Командные панели HD

Состояние: 27.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.062 - Командные панели HD

Мониторы, ПК и прочие компоненты с дисплеем гигиенично и надежно защищены с помощью командной панели. Наклон крыши 30° предотвращает размещение предметов и позволяет быстро стекать жидкости.

## Функции

Арт. №	HD 4000.062
Преимущества	Наклон крыши вперед 30° Монтажная пластина с регулировки высоты для экрана до 24" Регулируемый держатель для ЖК-мониторов с диагональю до 24"
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Обзорное окно: поликарбонат Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Обзорное окно: поликарбонат
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением Навеска двери правая Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100
Опции	без обзорного окна Монтажная панель вместо монтажной платы Вырез для сенсорной панели вместо обзорного окна Полка для клавиатуры HD
Размер	Ширина: 810 мм Высота спереди: 692 мм Высота сзади: 848 мм Глубина: 266 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 535 мм Высота обзорного окна: 325 мм

## Функции

Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала двери	2 мм
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-код	IK08
Упаковка	1 шт.
Вес	33,2 кг
Вес нетто	33.2
Gross weight	33.2
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101