


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.435**

**Гильотина для резки кабельных  
каналов MC125**

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Гильотина для резки кабельных каналов MC125

Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.



## Функции

Арт. №	AS 4050.435
Описание продукта	Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.
Преимущества	Обеспечивает экономичную резку кабельных каналов Упрощение резки кабельных каналов по сравнению с отпиливанием вручную
Занимаемая площадь	Ширина: 1.332 мм Высота: 798 мм Глубина: 405 мм
Insertion height (max.)	28 мм

## Функции

---

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 мм
---	--------

---

Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала	125 мм
---	--------

---

Обрабатываемый материал	Пластик
-------------------------	---------

---

Упаковка	1 шт.
----------	-------

---

Вес	15 кг
-----	-------

---

Вес нетто	14.3
-----------	------

---

Gross weight	15.43
--------------	-------

---

Код ТНВЭД	84778095
-----------	----------

---

EAN	4028177930933
-----	---------------

---

ETIM 8	EC002778
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC002778
----------	----------

---

ECLASS 8.0	17139290
------------	----------