

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452

Полуавтомат для обжима L8

Состояние: 27.09.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Полуавтомат для обжима L8

Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электропневматическим приводом для кабельных наконечников россыпью.

Функции

| | |
|-----------------------------|--|
| Арт. № | AS 4050.452 |
| Исполнение | Сенсорный дисплей |
| Описание продукта | Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электропневматическим приводом для кабельных наконечников россыпью. |
| Преимущества | Простое управление Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников Сокращение времени настройки благодаря автоматической смене инструмента Возможна обработка специальных проводов Простая и последовательная комплектация Автоматическое распознавание сечения |
| Технические характеристики | Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм ² (AWG 20 - 14) Длина обжима 8 мм (0,31 дюйма) Длина подачи 35 мм (1,378 дюйма) Возможна обработка кабельных наконечников с изоляцией нестандартных размеров |
| Комплект поставки | Полуавтомат для обжима L8 1 подающий барабан 0,5 - 1,5 мм ² 1 подающий барабан 1,5 - 2,5 мм ² |
| Указание | Стандартная форма обжима трапециевидальная, прочие по запросу |
| Размер | Ширина: 390 мм Высота: 460 мм Глубина: 330 мм |
| Подключение сжатого воздуха | 5,5 бар |

Функции

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Номинальное рабочее напряжение | 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Кажущаяся мощность | 110 VA |
| Обжим | трапециевидальный |
| Тактовое время | 1,5 с |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес | 31 кг |
| Вес нетто | 34.6 |
| Gross weight | 34.67 |
| Код ТНВЭД | 84798997 |
| EAN | 4028177804869 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ETIM 7.0 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |