

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.220 Штамп круглый

Состояние: 19.10.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.220 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.220
Исполнение	С 3 режущими кромками
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм
Ø выреза	20,4 мм
Для резьбы	M20
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Прижимной винт (Ø x L)	9,5 x 50 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	9,5 мм 19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	0,102 кг
Вес нетто	0.102
Gross weight	0.122
Код ТНВЭД	82073010
EAN	4028177808225
ETIM 8	EC000156

# Функции

---

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

---

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------