

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4140.010**

**Компактный светильник**

Состояние: 26.09.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.010 - Компактный светильник

Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу



## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | SZ 4140.010  |
| Преимущества      | <p>Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %.</p> <p>Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками</p> <p>Быстрее: универсальное быстросъемное крепление на перфорацию TS при помощи зажимов, винтов или сильного магнита (опционально). Просто вставить сбоку или сзади, смонтировать светильник – готово</p> <p>Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер</p> <p>Прозрачный кожух лампы, с внутренними ребрами</p> |
| Цвет              | Эквивалент RAL 7035  |
| Комплект поставки | <p>Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением</p> <p>Лампа</p> <p>Кожух лампы</p> <p>Кабель подключения</p> <p>Вкл. крепежный материал</p>   |

## Функции

|   |  |
|---|--|
| Номинальная мощность  | 8 Вт   |
| Длина кабеля подключения                                    | 3 м  |
| Mounting distance screws                                    | 475 мм   |
| Ballast   | Полностью электронный пускорегулирующий аппарат  |
| Возможности подключения                                     | Интегрированный кабель подключения с открытым концом<br>Концевой выключатель двери   |
| Лампа   | Люминесцентная лампа T5  |
| Класс защиты  | II (с защитной изоляцией)  |
| Выключатель (тип)   | Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери  |
| Cable deflection via rear possible                          | да   |
| Light cover   | да   |
| Тип монтажа светильника                                     | На винтах<br>На зажимах<br>Магнитное крепление (комплектующие)   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth             | 1000 В AC  |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза | 500 В AC   |
| Номинальное напряжение изоляции                             | 500 В DC/1 с   |
| Mounting distance clip/magnet                               | 400 мм   |
| Возможности монтажа   | Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно<br>Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно<br>Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно<br>Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно<br>AE, CM, TP: с крепежным магнитом<br>AE: с шиной для внутреннего монтажа |
| Указание  | Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер  |

# Функции

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Указание к арт. №                  | Отвод кабеля через возможен через заднюю сторону  |
| Размер                             | Ширина: 455 мм<br>Высота: 59 мм<br>Глубина: 24 мм |
| Диапазон рабочих температур        | -15 °С...45 °С                                    |
| OUT_RATED_CURRENT_110_60           | 0,083 - 0,149 А                                   |
| Номинальный ток                    | 0,045 - 0,088 А                                   |
| Диапазон температур хранения       | -20 °С...70 °С                                    |
| Номинальное рабочее напряжение     | 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц                    |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 20   |
| Упаковка                           | 1 шт.   |
| Вес                                | 0,6 кг  |
| Вес нетто                          | 0.4   |
| Gross weight                       | 0.504   |
| Код ТНВЭД                          | 94054990  |
| EAN                                | 4028177522725                                     |
| E-Number Sweden                    | E4302500  |
| ETIM 7.0                           | EC000321  |
| ECLASS 8.0                         | 27189241  |