

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.161

Направляющие по глубине

Состояние: 19.10.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.161 - Направляющие по глубине для 482,6 мм (19") профильных шин

L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.

Функции

Арт. №	VX IT 5302.161
Исполнение	для 19" профильной шины VX IT dynamic
Описание продукта	Для крепления дюймовых профильных шин.
Преимущества	Особо высокая нагрузочная способность до 15000 Н Повышенная устойчивость благодаря улучшенному распределению нагрузки Возможен симметричный или асимметричный монтаж Больше пространства для ввода кабеля или интеграции Liquid Cooling Unit (LCU) при односторонней, асимметричной (со смещением вбок) установке Оптимально для интеграции дюймовых профильных шин для альтернативного монтажа компонентов 21", 23" или 24"
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Направляющие по глубине Вкл. крепежный материал 4 направляющих по глубине (2 сверху, 2 снизу)
Указание по монтажу	Для крепления профильных шин в шкафы с глубиной >1000 мм и шириной >600 мм дополнительно необходима несущая шина для VX IT
Подходит для	Тип корпуса: VX IT, dynamic Ширина: > 600 мм Глубина: = 1.000 мм
Упаковка	4 шт.
Вес	10,36 кг

Функции

Вес нетто	10
Gross weight	10.36
PCF/PU (cradle-to-gate)	39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177955585
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя